

KAIJUDA 湖南凯聚达科技有限公司

凯聚达科技 Hunan Kaijuda Technology Co., Ltd.

地址：湖南省长沙市星沙经济技术开发区华天综合楼九楼

电话：0731-86205462/18218658856 (微信同号)

传真：0731-86205461

邮编：410131

Http: //www.hnkjd.com

E-mail: 18218658856@163.com



EDI模組 EDI modules
SIEMENS、GE、Micronix、
E-cell



泵 Pump
GROUNDFOSS、ITT、CNP、
Pulsafeeder、Milton
Roy WILCO



濾芯 Filter element
Pall、Cuno、Milipore
GE-Osmonics



Ro膜 RO-membrane
Hydranautics、DOW、
Osmonics、Fluid
system



玻璃鋼罐 FRP tank



流量計 flow meters
U. S. Blue-white、
King flow meters



PH 儀錶 PH meter
+GF+、Hach、ABB、
Orion



紫外線殺菌器 UV
sterilizers
Aquafine、Sanitron



石英砂 Quartz sand



活性炭 Active carbon



離子交換樹脂
Ion exchange resin



化學藥劑 Chemicals
scale inhibitors、
detergents



反滲透壓力容器
RO pressure vessel
Wavecyber、Codelia、
Structural



多路閥 Multiple
valve Autotrol、
Fleck、Ecowater



臭氧發生器 Ozonizer
Pacific、Osmonics



脫氣膜 DE-Gasifier
Liqui-cel

地址：湖南省长沙市星沙经济技术开发区华天综合楼九楼

电话：0731-86205462/18218658856（微信同号）

传真：0731-86205461

邮编：410131

Http://www.hnkjd.com

E-mail: 18218658856@163.com

■ 水处理药剂

序号	名称	型号	规格说明	附图
1	絮凝剂	KJD-ZYXNJ-8001	25KG/桶	
2	阻垢剂	KJD-ZYXNJ-8010	25KG/桶	
3	杀菌剂	KJD-ZYXNJ-8020	30KG/桶	
4	PH 调节剂	KJD-ZYXNJ-8030	30KG/桶	
5	还原剂	KJD-ZYXNJ-8040	30KG/桶	
6	超滤清洗剂 A	KJD-CIP-005	30KG/桶	
7	超滤清洗剂 B	KJD-CIP-015	30KG/桶	
8	RO 清洗剂 A	KJD-CIP-103	30KG/桶	
9	RO 清洗剂 B	KJD-CIP-113	30KG/桶	
10	EDI 清洗剂 A	KJD-CIP-201	30KG/桶	
11	EDI 清洗剂 B	KJD-CIP-200	30KG/桶	

■ 反渗透 RO 膜

序号	名称	型号	脱盐率	操作压力	备注
1	美国海德能	ESPA1-4040	99.7	10KG	低压
2	美国海德能	ESPA2-4040	99.7	10KG	低压
3	美国海德能	CPA2-4040	99.7	15.5KG	高压膜
4	美国海德能	YQS-4040	99.7	10KG	超低压
5	美国海德能	ESPA1-8040	99.7	10KG	低压
6	美国海德能	ESPA2-8040	99.7	10KG	低压

地址：湖南省长沙市星沙经济技术开发区华天综合楼九楼

电话：0731-86205462/18218658856（微信同号）

传真：0731-86205461

邮编：410131

Http: //www.hnkjd.com

E-mail: 18218658856@163.com

7	美国海德能	CPA3-8040	99.7	15.5KG	高压膜
8	美国海德能	CPA3-LD	99.7	15.5KG	高压膜

9	美国陶氏	BW30-365IG	99.7	15.5KG	高压膜
10	美国陶氏	BW30-400IG	99.7	15.5KG	高压膜
11	日本东丽	TM720-370	99.5	15.5KG	高压膜



美国海德能 RO 膜 CPA3-LD

■ 不锈钢膜壳/玻璃钢膜壳

序号	名称	型号	产品说明
1	不锈钢膜壳 304	4040-1（有缝）304	双密封圈封头，硅胶圈
2	不锈钢膜壳 304	4040-2（有缝）304	双密封圈封头，硅胶圈
3	不锈钢膜壳 304	8040-1（有缝）不锈钢	全 304 材质
4	不锈钢膜壳 304	8040-2（有缝）不锈钢	全 304 材质
5	不锈钢膜壳 304	8040-3（有缝）不锈钢	整 3MM 厚. 304 材质

地址：湖南省长沙市星沙经济技术开发区华天综合楼九楼

电话：0731-86205462/18218658856（微信同号）

传真：0731-86205461

邮编：410131

Http: //www.hnkjd.com

E-mail: 18218658856@163.com



不锈钢 RO 膜壳

1	玻璃钢膜壳	4040-1(玻璃钢)	原料用陶氏树脂
2	玻璃钢膜壳	4040-2(玻璃钢)	原料用陶氏树脂
3	玻璃钢膜壳	4040-3(玻璃钢)	原料用陶氏树脂
4	玻璃钢膜壳	4040-4(玻璃钢)	原料用陶氏树脂
5	玻璃钢膜壳	MR8040-1(W)	原料用陶氏树脂
6	玻璃钢膜壳	MR8040-2(W)	原料用陶氏树脂
7	玻璃钢膜壳	MR8040-3(W)	原料用陶氏树脂
8	玻璃钢膜壳	MR8040-4(W)	原料用陶氏树脂
9	玻璃钢膜壳	MR8040-5(W)	原料用陶氏树脂
10	玻璃钢膜壳	MR8040-6(W)	原料用陶氏树脂

地址：湖南省长沙市星沙经济技术开发区华天综合楼九楼

电话：0731-86205462/18218658856（微信同号）

传真：0731-86205461

邮编：410131

Http: //www.hnkjd.com

E-mail: 18218658856@163.com



玻璃钢 RO 膜壳

1	膜壳卡箍	4 寸 304 材质	2.5 冲压, 一套四片
2	膜壳卡带胶垫	4 寸	101 卡带 2 片, 胶垫 2
3	膜壳封头	4 寸	双密封圈双孔一个
4	膜壳卡箍	8 寸	304 材质. 8 个镍
5	膜壳卡箍密封圈	8 寸 DN200	橡胶
6	膜壳卡带	8 寸	101 卡带, 一套 2 片
7	膜壳胶垫	8 寸	橡胶垫, 一套 2 片

8	DN40 卡套	DN40 卡套	一个
9	DN40 卡套接头	DN40 卡套接头 304	一个
10	8 寸 ABS 膜接头		一个
11	8 寸膜止推环		一个

地址：湖南省长沙市星沙经济技术开发区华天综合楼九楼

电话：0731-86205462/18218658856（微信同号）

传真：0731-86205461

邮编：410131

Http: //www.hnkjd.com

E-mail: 18218658856@163.com



膜壳配件

■ 不锈钢过滤器

货号	名称	固定方式	规格	接口	流量(T)	口径
1	精滤器	卡箍式	φ 159×500 (3 芯 20 寸)	内牙	2.0-3.0	1 寸
2	精滤器	卡箍式	φ 195×500 (5 芯 20 寸)	内牙	4.0-6.0	1.2 寸
3	精滤器	卡箍式	φ 230×750 (7 芯 30 寸)	内牙	10.0-11.0	2 寸
4	精滤器	卡箍式	φ 230×1000 (7 芯 40 寸)	内牙	13.0-15.0	2 寸
5	精滤器	法兰	φ 300×750 (10 芯) 30 寸	内牙	14.0-15.0	2 寸
6	精滤器	法兰	300×1000 (10 芯) 40 寸	内牙	18.0-20.0	2 寸
7	精滤器	法兰	φ 325×750 (12-15 芯) 30 寸	内牙	18.0-22.0	2 寸
8	精滤器	法兰	φ 325×1000 (12-15 芯) 40 寸	内牙	24.0-30.0	2 寸
9	精滤器	法兰	φ 350×750 (16-18 芯) 30 寸	内牙	24.0-27.0	2 寸
10	精滤器	法兰	φ 350×1000 (16-18 芯) 40 寸	内牙	32.0-36.0	2.5 寸
11	精滤器	法兰	φ 400×750 (19-20 芯) 30 寸	内牙	27.5-30.0	2.5 寸
12	精滤器	法兰	φ 400×1000 (19-20 芯) 40 寸	内牙	38.0-40.0	2.5 寸
13	精滤器	法兰	φ 450×750 (21-25 芯) 30 寸	内牙	31.5-37.5	2.5 寸
14	精滤器	法兰	φ 450×1000 (21-25 芯) 40 寸	内牙	42.0-50.0	2.5 寸
15	精滤器	法兰	φ 500×750 (30-35 芯) 30 寸	法兰	45.0-52.5	DN65
16	精滤器	法兰	φ 500×1000 (30-35 芯) 40 寸	法兰	60.0-70.0	DN80
17	精滤器	法兰	φ 600×750 (36-40 芯) 30 寸	法兰	54.0-60.0	DN80
18	精滤器	法兰	φ 600×1000 (36-40 芯) 40 寸	法兰	72.0-80.0	DN80
19	精滤器	法兰	φ 700×750 (41-50 芯) 30 寸	法兰	61.5-75.0	DN80

地址：湖南省长沙市星沙经济技术开发区华天综合楼九楼

电话：0731-86205462/18218658856（微信同号）

传真：0731-86205461

邮编：410131

Http: //www.hnkjd.com

E-mail: 18218658856@163.com

20	精滤器	法兰	Φ700×1000 (41-50 芯)40 寸	法兰	82.0-100.0	DN80
21	精滤器	法兰	Φ800×750 (55-66 芯)30 寸	法兰	82.5-99.0	DN100
22	精滤器	法兰	Φ800×1000 (55-66 芯)40 寸	法兰	110.0-132.0	DN100
不锈钢袋式过滤器						
1	袋式过滤器(卡箍)	卡箍	230×450x1 袋	内牙	10.0-20.0	1.5 寸
2	袋式过滤器(卡箍)	卡箍	230×810x1 袋	内牙	30.0-45.0	2 寸
3	袋式过滤器(法兰)	法兰	230×450x1 袋	内牙	10.0-20.0	1.5 寸
4	袋式过滤器(法兰)	法兰	230×810x1 袋	内牙	30.0-45.0	2 寸
5	袋式过滤器(法兰)	法兰	450×450x3 袋	内牙	40.0-50.0	2 寸
6	袋式过滤器(法兰)	法兰	450×810x3 袋	内牙	80.0-100.0	2.5 寸
7	袋式过滤器(法兰)	法兰	500×450x4 袋	内牙	50.0-70.0	2.5 寸
8	袋式过滤器(法兰)	法兰	500×810x4 袋	内牙	110.0-130.0	2.5 寸
9	袋式过滤器(法兰)	法兰	550×450x5 袋	法兰	60.0-80.0	DN100
10	袋式过滤器(法兰)	法兰	550×810x5 袋	法兰	140.0-160.0	DN100
11	袋式过滤器(法兰)	法兰	600×450x6 袋	法兰	80.0-100.0	DN125
12	袋式过滤器(法兰)	法兰	600×810x6 袋	法兰	160.0-200.0	DN125
13	袋式过滤器(法兰)	法兰	800×810x8 袋	法兰	210.0-350.0	DN150
14	袋式过滤器(法兰)		Φ180×450		5.0-10.0	1U-200U
15	袋式过滤器(法兰)		Φ180×810		10.0-20.0	1U-200U

地址：湖南省长沙市星沙经济技术开发区华天综合楼九楼

电话：0731-86205462/18218658856（微信同号）

传真：0731-86205461

邮编：410131

Http://www.hnkjd.com

E-mail: 18218658856@163.com



不锈钢过滤器

■ 不锈钢机械过滤器

货号	名称	型号	流量	填砂	填砂+碳	树脂
1	机械过滤器	Φ300×1690x1.5	0.7-1.1	125KG	50+25 碳	60L
2	机械过滤器	Φ325×1700x1.5	0.8-1.2	150KG	50+25 碳	70L
3	机械过滤器	Φ350×1760x1.5	1.2-1.8	170KG	50+25 碳	85L
4	机械过滤器	Φ400×1800x1.5	1.3-2.0	200KG	50+50 碳	100L
5	机械过滤器	Φ450×1860x1.5	1.5-2.5	250KG	50+75 碳	150L
6	机械过滤器	Φ500×1900x2.0	2.0-3.0	300KG	50+100 碳	200L
7	机械过滤器	Φ550×1920x2.0	2.5-3.5	400KG	75+120 碳	225L
8	机械过滤器	Φ600×1950x2.0	2.8-4.2	500KG	100+100 碳	250L
9	机械过滤器	Φ700×2015x2.0	3.8-5.7	700KG	100+150 碳	325L
10	机械过滤器	Φ750×2030x2.0	4.5-6.7	800KG	150+175 碳	400L
11	机械过滤器	Φ800×2050x2.0	5.0-7.5	900KG	150+200 碳	450L
12	机械过滤器	Φ800×2330x2.0	6.0-8.0	1T	150+250 碳	600L
13	机械过滤器	Φ900×2120x2.0	6.3-9.5	1.2T	200+250 碳	625L
14	机械过滤器	Φ900×2400x2.0	7.0-10.0	1.35T	225+300 碳	750L
15	机械过滤器	Φ1000×2500x3.0	7.9-11.9	1.4T	300+300 碳	800L
16	机械过滤器	Φ1200×2650x3.0	11.3-16.9	2.4T	400+450 碳	1130L
17	机械过滤器	Φ1400×2750x3.0	15.4-23.1	3.3T	500+625 碳	1530L

地址：湖南省长沙市星沙经济技术开发区华天综合楼九楼

电话：0731-86205462/18218658856（微信同号）

传真：0731-86205461

邮编：410131

Http: //www.hnkjd.com

E-mail: 18218658856@163.com

18	机械过滤器	Φ 1500×2900x3.0	17.7-26.5	3.8T	600+700 碳	2250L
19	机械过滤器	Φ 1600×3250x3.0	20.1-30.1	4.3T	600+800 碳	2500L
20	机械过滤器	Φ 1700×3300x3.0	22.7-34.0	4.9T	700+900 碳	2900L
21	机械过滤器	Φ 1800×3380x4.0	25.4-38.1	5.5T	700+1000 碳	3300L
22	机械过滤器	Φ 1900×3400x4.0	28.0-42.0	6.1T	800+1100 碳	3700L
23	机械过滤器	Φ 2000×3450x4.0	31.0-47.0	6.8T	1000+1250 碳	4000L
24	机械过滤器	Φ 2200X3880x4.0	38.0-57.0	10.2T	1250+2000 碳	4500L
25	机械过滤器	Φ 2500X4180x4.0	60.0-80.0	15.0T	1700+2000 碳	7000L



可作为多介质、活性炭过滤器使用

碳钢过滤器

货号	名称	型号	口径	流量
1	碳钢过滤器	φ 500x1900x4.0	DN50	3T/H
2	碳钢过滤器	φ 600x1950x4.0	DN50	5T/H
3	碳钢过滤器	φ 800x2300x4.0	DN50	7T/H
4	碳钢过滤器	φ 900x2400x4.0	DN50	9T/H
5	碳钢过滤器	φ 1000x2500x4.0	DN50	12T/H

地址：湖南省长沙市星沙经济技术开发区华天综合楼九楼

电话：0731-86205462/18218658856（微信同号）

传真：0731-86205461

邮编：410131

Http: //www.hnkjd.com

E-mail: 18218658856@163.com

6	碳钢过滤器	φ 1200x2700x4.0	DN65	15T/H
7	碳钢过滤器	φ 1400x2800x4.0	DN65	20T/H
8	碳钢过滤器	φ 1500x2850x5.0	DN80	25T/H
9	碳钢过滤器	φ 1600x2900x5.0	DN80	28T/H
10	碳钢过滤器	φ 1800x3300x6.0	DN100	35T/H
11	碳钢过滤器	φ 2000x3450x6.0	DN100	45T/H
12	碳钢过滤器	φ 2200x3900x8.0	DN100	50T/H
13	碳钢过滤器	φ 2400x4100x8.0	DN125	60T/H
14	碳钢过滤器	φ 2500x4100x8.0	DN125	80T/H
15	碳钢过滤器	φ 2600x4150x8.0	DN125	90T/H
16	碳钢过滤器	φ 2800x4200x8.0	DN125	100T/H
17	碳钢过滤器	φ 3000x4300x8.0	DN125	110T/H
18	碳钢过滤器	φ 3200x4500x8.0	DN150	120T/H
19	碳钢过滤器	φ 3500x4650x10.0	DN150	150T/H

地址：湖南省长沙市星沙经济技术开发区华天综合楼九楼

电话：0731-86205462/18218658856（微信同号）

传真：0731-86205461

邮编：410131

Http: //www.hnkjd.com

E-mail: 18218658856@163.com



可作为多介质、活性炭及软化罐使用

序号	型号	形式	状况说明
1	TMF56E	手动 过滤	进出水口 6 分/4 分，中心管 6 分，流量 2T/H, 顶装 2.5 寸螺纹
2	TMF56A		进出水口 1 寸，中心管 6 分，流量 4.5T/H, 顶装 2.5 寸螺纹
3	TMF56F		进出水口 1 寸，中心管 1 寸，流量 6T/H, 顶装 2.5 寸螺纹
4	TMF56D		进出水口 2 寸，中心管 1.5 寸，流量 10T/H, 顶装 4 寸螺纹
5	TMF64C	手动 软化	进出水口 6 分，中心管 6 分，流量 2T/H, 顶装 2.5 寸螺纹, 顺流再生.
6	TMF64A		进出水口 1 寸，中心管 6 分，流量 4T/H, 顶装 2.5 寸螺纹, 顺流再生.
7	TMF64D		进出水口 2 寸，中心管 1.5 寸，流量 10T/H, 顶装 4 寸螺纹
8	TMF71P	自动 过滤	进出水口 6 分，中心管 6 分，流量 2T/H, 顶装 2.5 寸螺纹
9	TMF67P		进出水口 1 寸，中心管 6 分，流量 6T/H, 顶装 2.5 寸螺纹
10	TMF77B		进出水口 2 寸，中心管 1.5 寸，流量 18T/H, 顶装 4 寸螺纹
11	TMF75A		进出水口 2 寸，中心管 1.5 寸，流量 10T/H, 顶装 4 寸螺纹
12	TMF65P	自动 软化	进出水口 6 分，中心管 6 分，流量 2T/H, 顶装 2.5 寸螺纹
13	TMF63P		进出水口 1 寸，中心管 6 分，流量 4T/H, 顶装 2.5 寸螺纹
14	TMF74A		进出水口 2 寸，中心管 1.5 寸，流量 10T/H, 顶装 4 寸螺纹
15	TMF77A		进出水口 2 寸，中心管 1.5 寸，流量 18T/H, 顶装 4 寸螺纹
16	4 寸侧装件		
17	TMF112	自动 过滤 阀	30T/H

地址：湖南省长沙市星沙经济技术开发区华天综合楼九楼


电话：0731-86205462/18218658856（微信同号）

传真：0731-86205461



邮编：410131

Http://www.hnkjd.com

E-mail: 18218658856@163.com

18	4寸侧装件		
19	TMF112	自动 过滤 阀	40T/H
			
		手动过滤	手动软化
			自动过滤

■ 滤芯滤料

序号	产品名称	产品型号	附图
1	熔喷无骨滤芯	10"	
2	熔喷无骨滤芯	20"	
3	熔喷无骨滤芯	30"	
4	熔喷无骨滤芯	40"	
5	线绕滤芯	10"	
6	线绕滤芯	20"	
7	线绕滤芯	30"	
8	线绕滤芯	40"	

地址：湖南省长沙市星沙经济技术开发区华天综合楼九楼


电话：0731-86205462/18218658856（微信同号）

传真：0731-86205461

邮编：410131

Http: //www.hnkjd.com

E-mail: 18218658856@163.com

9	折叠滤芯	10"	
10	折叠滤芯	20"	
11	折叠滤芯	30"	
12	折叠滤芯	40"	
13	石英砂	50 千克/袋	  
14	活性炭	25 千克/袋	
15	争光阳树脂(软化用)	25L /袋	
16	漂莱特阳树脂(软化用)	25L /袋	  
17	罗门哈斯阳树脂(纯水用)	25L /袋	
18	罗门哈斯阴树脂(纯水用)	25L /袋	
19	陶氏阳树脂(纯水用)	25L /袋	  
20	陶氏阴树脂(纯水用)	25L /袋	
21	罗门哈斯抛光树脂	50L /桶	
22	陶氏抛光树脂	50L /桶	  

石英砂

活性炭

软化树脂

陶氏树脂

罗门哈斯树脂

抛光树脂

■ 隔膜计量泵、加药泵

货号	名称	型号	流量 L/H	最大压力 bar	进出口径
1	米顿罗	P026	0.2-0.79	10.3	PE25
2		P036	0.48-1.6	7.6	PE375
3		P046	0.44-2.2	17.3	PE25
4		P056	0.76-3.8	7.6	PE375
5		P066	1.52-7.6	3.5	PE375
6		X003	0.47	7	4 分外牙
7		X007	1.1	7	4 分外牙

地址：湖南省长沙市星沙经济技术开发区华天综合楼九楼

电话：0731-86205462/18218658856（微信同号）

传真：0731-86205461

邮编：410131

Http: //www.hnkjd.com

E-mail: 18218658856@163.com

8	帕斯菲达	X015	2.36	7	4分外牙
9		X024	3.78	7	4分外牙
10		X030	4.72	7	4分外牙
11		X068	10.72	4.2	4分外牙
12		X0100	15.77	4.2	4分外牙



米顿罗计量泵



帕斯菲达计量泵

■ 紫外线杀菌器

货号	产品型号	纯水流量 (T/H)	灯管配置 (功率 x 数量)	外型尺寸 (MM)
1	0.23TA10W	0.23	10Wx1	255x51
2	0.5TA14W	0.5	14Wx1	340x51
3	1.36TA23W	1.36	23Wx1	500x63
4	1.8TA28W	1.83	28Wx1	600x89
5	2.3TB40W	2.3	40Wx1	950x114x160

KAIJUDA 湖南凯聚达科技有限公司

凯聚达科技 Hunan Kaijuda Technology Co., Ltd.

地址：湖南省长沙市星沙经济技术开发区华天综合楼九楼

电话：0731-86205462/18218658856（微信同号）

传真：0731-86205461

邮编：410131

Http: //www.hnkjd.com

E-mail: 18218658856@163.com

6	3.6TB69W	3.6	23Wx3	500x114x116
7	4.6TD80W	4.6	40Wx2	950x114x200
8	5.4TD84W	5.4	28Wx3	600x114x220
9	8TD120W	8	40Wx3	950x180x300
10	12TD160W	12	40Wx4	950x250x480
11	15TD200W	15	40Wx5	950x250x480
12	20TD240W	20	40Wx6	950x250x480
13	25TD320W	25	80Wx4	950x273x480
14	30TD400W	30	80Wx5	950x273x480
15	40TD480W	40	120Wx4	1350x273x480
16	50TD600W	50	120Wx5	1350x273x480
17	60TD720W	60	120Wx6	1350x325x530
18	80TD960W	80	120Wx8	1350x406x585
19	90TD1080W	90	120Wx9	1350x406x585
20	100TD1200W	100	120Wx10	1350x406x585



地址：湖南省长沙市星沙经济技术开发区华天综合楼九楼

电话：0731-86205462/18218658856（微信同号）

传真：0731-86205461

邮编：410131

Http: //www.hnkjd.com

E-mail: 18218658856@163.com

■ 仪表

序号	品牌	产品名称	型号规格	附图
1	诚磁	电导率表	CM-230K	
2	诚磁	电阻率表	DZG-303A	
3	诚磁	ORP 表	PH-A	
4	诚磁	PH 表	PH-A	
5	上泰	电导率表	EC-410, 探头: 8-241	
6	上泰	电导率表	EC-410, 探头: 8-222	
7	上泰	电阻率表	EC-410, 探头: 8-221	
8	上泰	ORP 表	PC-110	
9	上泰	PH 表	PC-110	
10	GF	电导率表	3-8850-1P(探头 3-2820)	
11	GF	电阻率表	3-8850-1P(探头 3-2819)	
12	GF	ORP 表		
13	GF	PH 表	3-8750-1P (探头 3-2714)	
14	SUNHO 先河	电导表	CM-230	
15	SUNHO 先河	电阻表	RM-220	
16	SUNHO 先河	ORP 表	760-860	
17	SUNHO 先河	PH 表	750-850	

地址：湖南省长沙市星沙经济技术开发区华天综合楼九楼

电话：0731-86205462/18218658856（微信同号）

传真：0731-86205461

邮编：410131

Http: //www.hnkjd.com

E-mail: 18218658856@163.com

湖南凯聚达科技有限公司全国优质供应纯水设备、耗材、技术支持等；

公司主营：纯水/超纯水设备、反渗透设备、离子交换设备、超滤设备、EDI 设；水处理药剂，如絮凝剂、阻垢剂、PH 调节剂、杀菌剂、还原剂、RO 膜酸碱清洗剂、EDI 酸碱清洗剂。PP 棉芯、折叠滤芯、石英砂、活性炭、抛光树脂、阴阳树脂、紫外线杀菌器、UV 灯管、TOC 灯管、RO 反渗透膜、超滤膜，EDI 模块及 EDI 模块维修等水处理设备、耗材、技术支持、售后服务。

欢迎新老客户垂询订购，对比我司性价比服务；

电 话：0731-86205462

传 真：0731-86205461

业务咨询：邹海凤 18218658856（微信同号）

技术咨询：段伟 13873703652（微信同号）

Q Q: 1652617172

邮 箱：18218658856@163.com

网 址：<http://www.hnkjd.com>（湖南凯聚达科技有限公司）

<http://www.kaijuda.com>（深圳市凯聚达科技有限公司）



湖南凯聚达科技手机移动网站二维码，欢迎扫码即入旺铺了解更多产品详情；