

## 袋式过滤器

### 产品概述:

袋式过滤器内部由金属网篮支撑滤袋，液体由入口流进，经滤袋过滤后从出口流出，杂质被拦截在滤袋中，更换滤袋后可继续使用。

- 1, 袋式过滤处理量大、体积小，容污量大。
- 2, 基于袋式过滤的工作原理和结构，更换滤袋时方便快捷，而且过滤器免清洗，省工省时。
- 3, 滤袋侧漏机率小，有力的保证了过滤品质。
- 4, 袋式过滤可承载更大的工作压力，压损小，运行费用低，节能效果明显。
- 5, 滤袋过滤精度不断提高，目前已达到 0.5um。

### 参数规格表:

规格型号	滤袋尺寸	滤袋数量	过滤面积	进出口口径	工作压力	筒体直径	流量
JGL	编号	只	m <sup>2</sup>	mm	Mpa	mm	T/H
JGL-1P4S	4#	1	0.125	φ25mm	0.5	160	10
JGL-1P1S	1#	1	0.25	φ32mm	0.5	200	20
JGL-1P2S	2#	1	0.5	φ50mm	0.5	250	40
JGL-2P2S	2#	2	1.0	φ50mm	0.5	450	80
JGL-3P2S	2#	3	1.5	φ80mm	0.5	450	120
JGL-4P2S	2#	4	2.0	φ100mm	0.5	600	160
JGL-5P2S	2#	5	2.5	φ150mm	0.5	650	200
JGL-6P2S	2#	6	3.0	φ200mm	0.5	650	240
JGL-7P2S	2#	7	3.5	φ200mm	0.5	650	280
JGL-8P2S	2#	8	4.0	φ250mm	0.5	750	320
JGL-9P2S	2#	9	4.5	φ250mm	0.5	900	360
JGL-10P2S	2#	10	5.0	φ250mm	0.5	900	400
JGL-12P2S	2#	12	6.0	φ300mm	0.5	1000	480
JGL-14P2S	2#	14	7.0	φ300mm	0.5	1200	560
JGL-16P2S	2#	16	8.0	φ300mm	0.5	1200	640
JGL-18P2S	2#	18	9.0	φ350mm	0.5	1200	720
JGL-20P2S	2#	20	10.0	φ350mm	0.5	1300	800
JGL-22P2S	2#	22	11.0	φ350mm	0.5	1600	880
JGL-24P2S	2#	24	12.0	φ350mm	0.5	1600	960

注：理论流量为处理水时的参考值，实际值需根据液体粘度，杂质含量等确定。进出口连接方式及筒体尺寸可根据客户要求定制。特殊规格需定制。

以下为我公司生产的袋式过滤器，表面可根据要求进行抛光或者喷砂。



上海巨洁过滤设备有限公司  
SHANGHAI JUJIE FILTRATE EQUIPMENT CO., LTD

电话：021-60642880, 021-57689931  
传真：021-51685662, 021-57689930

销售热线：13641834824

联系人：曹宾

邮箱：caobin0523@126.com

网址：<http://www.sh-jujie.com>

地址：上海市松江区小昆山镇永丰公路 423 号

欢迎您就过滤设备和其它液体净化分离设备与我们共同探讨，欢迎随时来电来函。

